



Flexiarapid 125 x 1,0 x 22,23 mm, Alu, Trennscheibe, Form 41

- Dünne Hochleistungsscheibe speziell für die Bearbeitung von Aluminium, NE-Metallen, Kupfer, Messing, Bronze usw. und rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte
- Härte: mittelhart
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Achtung: In geschlossenen Räumen ist eine gute Absaugung Pflicht, da Aluminiumstaub in hoher Konzentration zu Explosionen führen kann!

Bestell-Nr.	616513000
EAN-Code	4007430248060
Qualitätsklasse	A 60-P
Durchmesser x Dicke x Bohrung	125 x 1 x 22.23 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25