



Flexiamant 180x6,0x22,23 Stahl, Schrumpfscheibe, gekröpft

- Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung
- Härte: mittel
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	61656000
EAN-Code	4007430402424
Qualitätsklasse	A 24-N
Durchmesser x Dicke x Bohrung	180 x 6 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10