



## Flexiamant 230x6,0x22,23 Stahl, Schrumpfscheibe, gekröpfte Ausführung

- Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung
- Härte: mittel
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>616572000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430402486</b>
Qualitätsklasse	A 24-N
Durchmesser x Dicke x Bohrung	230 x 6 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	6600 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10