



Flexiamant super 150x6,0x22,23 Inox, Schruppscheibe, gekröpft Ausführung

- Spezielscheibe für die Bearbeitung rostfreier Stähle
- Eisen- und schwefelarm < 0,1%
- Härte: weich
- Sehr gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	61660400
EAN-Code	4007430402530
Qualitätsklasse	A 36-O
Durchmesser x Dicke x Boh- rung	150 x 6 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	10200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungs- einheit	1 / 25