



## Flexiamant super 180x6,0x22,23 Inox, Schruppscheibe, gekröpft Ausführung

- Spezi­alscheibe für die Bearbeitung rostfreier Stähle
- Eisen- und schwefelarm < 0,1%
- Härte: weich
- Sehr gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>616610000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430402578</b>
Qualitätsklasse	A 36-O
Durchmesser x Dicke x Bohrung	180 x 6 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10