



## Flexiamant 115x2,5x22,23 Stahl, Trennscheibe, gekröpft Ausführung

- Universalscheibe für die Metallbearbeitung
- Härte: mittel
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>616727000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430402912</b>

Qualitätsklasse	A 30-R
Durchmesser x Dicke x Bohrung	115 x 2,5 x 22,23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25