



Flexiamant 125x6,0x22,23 Stahl, Schrapp- scheibe, gekröpft

- Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung
- Härte: mittel
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	616730000
EAN-Code	4007430403001
Qualitätsklasse	A 24-N
Durchmesser x Dicke x Boh- rung	125 x 6 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungs- einheit	1 / 25