



## Flexiamant super 100x6,0x16,0 Inox, Schrappscheibe gekröpft Ausführung

- Spezi­alscheibe für die Bearbeitung rostfreier Stähle
- Eisen- und schwefelarm < 0,1%
- Härte: weich
- Sehr gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.  
EAN-Code

616735000  
4007430435125

Qualitätsklasse

A 36-O

Durchmesser x Dicke x Boh-  
rung

100 x 6 x 16 mm

Ausführung

gekröpft

Max. Drehzahl

15300 /min

Verkaufseinheit / Verpackungs-  
einheit

1 / 25