



Flexiamant 115x2,5x22,23 Inox, Trenscheibe, gekröpft

- Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Härte: weich
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Eisen- und schwefelarm < 0,1 %
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	616737000
EAN-Code	4007430403100
Qualitätsklasse	A 30-P
Durchmesser x Dicke x Bohrung	115 x 2,5 x 22,23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25