



Flexiamant 125x2,5x22,23 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung

- Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Härte: weich
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Eisen- und schwefelarm < 0,1 %
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	61673800
EAN-Code	4007430403124
Qualitätsklasse	A 30-P
Durchmesser x Dicke x Bohrung	125 x 2,5 x 22,23 mm
Ausführung	gerade
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25