



## Flexiamant super 115x6,0x22,23 Inox, Schrappscheibe, gekröpft Ausführung

- Spezi­alscheibe für die Bearbeitung rostfreier Stähle
- Eisen- und schwefelarm < 0,1%
- Härte: weich
- Sehr gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>616739000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430403148</b>
Qualitätsklasse	A 36-O
Durchmesser x Dicke x Boh- rung	115 x 6 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungs- einheit	1 / 25