



Flexiamant super 125x6,0x22,23 Inox, Schruppscheibe, gekröpft Ausführung

- Spezi­alscheibe für die Bearbeitung rostfreier Stähle
- Eisen- und schwefelarm < 0,1%
- Härte: weich
- Sehr gute Abtragsleistung bei guter Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	616747000
EAN-Code	4007430403261
Qualitätsklasse	A 36-O
Durchmesser x Dicke x Bohrung	125 x 6 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25