



Flexiamant super 115x2,5x22,23 Alu, Trennscheibe, gekröpft

- Universalscheibe mit offener Struktur zur Bearbeitung von NE-Metallen wie Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze usw.
- Härte: weich
- Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Achtung: In geschlossenen Räumen ist eine gute Absaugung Pflicht, da Aluminiumstaub in hoher Konzentration zu Explosionen führen kann!

Bestell-Nr.	616751000
EAN-Code	4007430403322
Qualitätsklasse	A 30-O
Durchmesser x Dicke x Bohrung	115 x 2,5 x 22,23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25