



Flexiamant super 230x6,0x22,23 Alu, Schrappscheibe, gekröpft Ausführung

- Spezi­alscheibe mit offener Struktur für hohe Abtragsleistung und guter Standzeit
- Härte: weich
- Bestens geeignet für die Bearbeitung schmierender Werkstoffe wie Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Achtung: In geschlossenen Räumen ist eine gute Absaugung Pflicht, da Aluminiumstaub in hoher Konzentration zu Explosionen führen kann!

Bestell-Nr.	616763000
EAN-Code	4007430061027
Qualitätsklasse	A 36-M
Durchmesser x Dicke x Bohrung	230 x 6 x 22.23 mm
Ausführung	gekröpft
Max. Drehzahl	6600 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10