



## SDS-max Classic Hammerbohrer 25x415x540 mm

- SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
- 4 Schneider, vakuum-gelötet und -gehärtet für hohe Lebensdauer
- Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
- Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport
- Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>623125000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4061792157101</b>
Durchmesser	25 mm
Arbeitslänge	415 mm
Gesamtlänge	540 mm
Verkaufseinheit	1