



## Lamellenschleifteller 115 mm P 40, Zirkonkorund "SP"

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>623144000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4061792185807</b>
Durchmesser x Bohrung	115 x 22.23 mm
Körnung	P 40
Ausführung	schräg
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10