



Lamellenschleifteller 115 mm P 60, Zirkonkorund "SP"

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Bestell-Nr.	62314500
EAN-Code	4061792185814
Durchmesser x Bohrung	115 x 22.23 mm
Körnung	P 60
Ausführung	schräg
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10