



## Lamellenschleifteller 115 mm P 80, Zirkonkorund "SP"

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>                   | <b>62314600</b>      |
| <b>EAN-Code</b>                      | <b>4061792185821</b> |
| Durchmesser x Bohrung                | 115 x 22.23 mm       |
| Körnung                              | P 80                 |
| Ausführung                           | schräg               |
| Max. Drehzahl                        | 13300 /min           |
| Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | 1 / 10               |