



## Lamellenschleifteller 125 mm P 40, Zirkonkorund "Novoflex"

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Qualität "Novoflex": leistungsstarke Einstiegsklasse
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Bestell-Nr.	62319500
EAN-Code	4007430087744

Durchmesser x Bohrung	125 x 22.23 mm
-----------------------	----------------

Körnung	P 40
---------	------

Ausführung	schräg
------------	--------

Max. Drehzahl	12200 /min
---------------	------------

Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10
--------------------------------------	--------