



## SDS-max PRO 4 Premium Hammerbohrer 16x800x940 mm

- Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton
- Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher.
- Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß
- 90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante
- Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein

Bestell-Nr.	623219000
EAN-Code	4061792156623

Durchmesser	16 mm
Arbeitslänge	800 mm
Gesamtlänge	940 mm
Verkaufseinheit	1