



### Elastik-Stützteller 180 mm M 14, Standard-Ausführung , weiß

- Standardausführung für mittlere bis grobe Schleifarbeiten
- Zur Verwendung von Fiberschleifscheiben
- Alle Teller mit Spannmutter
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>623275000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430406323</b>
Durchmesser	180 mm
Spannmutter	M 14
Max. Drehzahl	8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 1