



Elastik-Stützteller 115 mm M 14, Standard-Ausführung , weiß

- Standardausführung für mittlere bis grobe Schleifarbeiten
- Zur Verwendung von Fiberschleifscheiben
- Alle Teller mit Spannmutter
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	623279000
EAN-Code	4007430406361
Durchmesser	115 mm
Spannmutter	M 14
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 1