



Elastik-Stützteller 175 mm 5/8", Standard-Ausführung

- Standardausführung für mittlere bis grobe Schleifarbeiten
- Zur Verwendung von Fiberschleifscheiben
- Alle Teller mit Spannmutter
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Bestell-Nr.	623281000
EAN-Code	4007430406385
Durchmesser	175 mm
Spannmutter	5/8 "
Max. Drehzahl	8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 1