



## Elastik-Stützteller 220 mm 5/8", Standard-Ausführung

- Standardausführung für mittlere bis grobe Schleifarbeiten
- Zur Verwendung von Fiberschleifscheiben
- Alle Teller mit Spannmutter
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>623282000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430406392</b>
Durchmesser	220 mm
Spannmutter	5/8 "
Max. Drehzahl	6600 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 1