



Elastik-Stützteller 122 mm 5/8", Standard-Ausführung

- Standardausführung für mittlere bis grobe Schleifarbeiten
- Zur Verwendung von Fiberschleifscheiben
- Alle Teller mit Spannmutter
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Bestell-Nr. | 623284000 |
| EAN-Code | 4007430406415 |
| Durchmesser | 122 mm |
| Spannmutter | 5/8 " |
| Max. Drehzahl | 12200 /min |
| Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | 1 / 1 |