



SDS-max Pro 4 / 12 x 540 mm

- Der schlanke, meißelförmige Bohrkopf ermöglicht ein schnelles Eindringen in das zu bohrende Material.
- Kurze Spiraleingänge und großvolumige Bohrmehlnuten der leistungsoptimierten Doppelförderwendel sorgen für rasche Bohrmehlabbfuhr.
- Die durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrspitze.
- Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

| | |
|--------------------|----------------------|
| Bestell-Nr. | 623311000 |
| EAN-Code | 4007430438102 |
| Durchmesser | 12 mm |
| Arbeitslänge | 400 mm |
| Gesamtlänge | 540 mm |
| Verkaufseinheit | 1 |