



## SDS-max Pro 4 / 14 x 340 mm

- Der schlanke, meißelförmige Bohrkopf ermöglicht ein schnelles Eindringen in das zu bohrende Material.
- Kurze Spiraleingänge und großvolumige Bohrmehlnuten der leistungsoptimierten Doppelförderwendel sorgen für rasche Bohrmehlabfuhr.
- Die durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrspitze.
- Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>623313000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430438126</b>
Durchmesser	14 mm
Arbeitslänge	200 mm
Gesamtlänge	340 mm
Verkaufseinheit	1