



## SDS-max Pro 4 / 15 x 340 mm

- Der schlanke, meißelförmige Bohrkopf ermöglicht ein schnelles Eindringen in das zu bohrende Material.
- Kurze Spiraleingänge und großvolumige Bohrmehlnuten der leistungsoptimierten Doppelförderwendel sorgen für rasche Bohrmehlabfuhr.
- Die durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrspitze.
- Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Bestell-Nr.	623315000
EAN-Code	4007430438072

Durchmesser	15 mm
Arbeitslänge	200 mm
Gesamtlänge	340 mm
Verkaufseinheit	1