



## SDS-max Pro 4 / 52 x 520 mm

- Unerreichte Zerstörungskraft: äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall S-Schneide
- Konstant hohe Lebensdauer: kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für reibungsfreien Abtransport des Bohrmehls. Minimale Wärmeentwicklung
- Höchste Bohrgeschwindigkeit: schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt
- Optimale Zentrierung: bohraktive Zentrierspitze für optimale Führung beim Bohren in Beton und armierten Beton
- Genaue Bohrlochdurchmesser: innovative Abnutzungsmarkierung (dient als Indikator für Maßhaltigkeit)
- Vibration Control: optimierte Vibrationswerte - ideal für die härtesten Anforderungen auf der Baustelle
- Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestell-Nr. | 623338000     |
| EAN-Code    | 4007430137630 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Durchmesser     | 52 mm  |
| Arbeitslänge    | 400 mm |
| Gesamtlänge     | 520 mm |
| Verkaufseinheit | 1      |