



SDS-max Pro 4 / 35 x 720 mm

- Unerreichte Zerstörungskraft: äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall S-Schneide
- Konstant hohe Lebensdauer: kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für reibungsfreien Abtransport des Bohrmehls. Minimale Wärmeentwicklung
- Höchste Bohrgeschwindigkeit: schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt
- Optimale Zentrierung: bohraktive Zentrierspitze für optimale Führung beim Bohren in Beton und armierten Beton
- Genaue Bohrlochdurchmesser: innovative Abnutzungsmarkierung (dient als Indikator für Maßhaltigkeit)
- Vibration Control: optimierte Vibrationswerte - ideal für die härtesten Anforderungen auf der Baustelle
- Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Bestell-Nr.	623345000
EAN-Code	4007430438010

Durchmesser	35 mm
Arbeitslänge	600 mm
Gesamtlänge	720 mm
Verkaufseinheit	1