



**Rundbürste 100x0,5x10 mm/ M 14, Stahldraht gezopft, gekröpfte Ausführung, Drahtstärke 0,50 mm**

- Universell einsetzbar in der Metallverarbeitung, z.B. zum Bearbeiten von Profilen, Schnittkanten, Zahnrädern, Nuten, zum Glätten von Schweißnähten und -punkten, Entfernen von Schlacke, Zunder und alten Farbanstrichen
- Besonders geeignet zum Bearbeiten von schmalen Werkstücken sowie Innenkanten
- Besatzart: Stahldraht gezopft
- 623803000: gekröpfte Ausführung

Bestell-Nr.	623803000
EAN-Code	4007430408280
Durchmesser	100 mm
Innengewinde	M 14
Drahtstärke	0,50 mm
Max. Drehzahl	12500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 1