



SDS-max Pro4 (4C) / 25 x 1200/1320 mm

- Unerreichte Zerstörungskraft: äußerst robuste und aggressive Vollhartmetall S-Schneide
- Konstant hohe Lebensdauer: kurzer Kopf mit großvolumigen Staubkanälen für reibungsfreien Abtransport des Bohrmehls. Minimale Wärmeentwicklung
- Höchste Bohrgeschwindigkeit: schräg gestellte Nebenschneiden für aggressiven Bohrfortschritt
- Optimale Zentrierung: bohraktive Zentrierspitze für optimale Führung beim Bohren in Beton und armierten Beton
- Genaue Bohrlochdurchmesser: innovative Abnutzungsmarkierung (dient als Indikator für Maßhaltigkeit)
- Vibration Control: optimierte Vibrationswerte - ideal für die härtesten Anforderungen auf der Baustelle
- Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Bestell-Nr.	623827000
EAN-Code	4061792177475

Durchmesser	25 mm
Arbeitslänge	1200 mm
Gesamtlänge	1320 mm
Verkaufseinheit	1