



Fiberscheibe 180 mm P 50, Normalkorund, Stahl, NE-Metalle

- Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich
- Für grobe und feine Schleifarbeiten
- Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!

Bestell-Nr.	624102000
EAN-Code	4007430431684

Durchmesser x Bohrung	180 x 22.23 mm
-----------------------	----------------

Körnung	P 50
---------	------

Max. Drehzahl	8500 /min
---------------	-----------

Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25
--------------------------------------	--------