



## Fiberscheibe 180 mm P 40, Normalkorund, Stahl, NE-Metalle

- Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich
- Für grobe und feine Schleifarbeiten
- Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!

|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestell-Nr. | 624104000     |
| EAN-Code    | 4007430408860 |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Durchmesser x Bohrung | 180 x 22.23 mm |
|-----------------------|----------------|

|         |      |
|---------|------|
| Körnung | P 40 |
|---------|------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Max. Drehzahl | 8500 /min |
|---------------|-----------|

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | 1 / 25 |
|--------------------------------------|--------|