



## Fiberscheibe 115 mm P 16, Normalkorund, Stahl, NE-Metalle

- Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich
- Für grobe und feine Schleifarbeiten
- Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>624135000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430409065</b>
Durchmesser x Bohrung	115 x 22.23 mm
Körnung	P 16
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25