



Fiberscheibe 115 mm P 180, Normalkorund, Stahl, NE-Metalle

- Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich
- Für grobe und feine Schleifarbeiten
- Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!

Bestell-Nr.	624143000
EAN-Code	4007430409218

Durchmesser x Bohrung	115 x 22.23 mm
-----------------------	----------------

Körnung	P 180
---------	-------

Max. Drehzahl	13300 /min
---------------	------------

Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25
--------------------------------------	--------