



### Fiberscheibe 125 mm P 120, Normalkorund, Stahl, NE-Metalle

- Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich
- Für grobe und feine Schleifarbeiten
- Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten
- Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
- Gleichmäßiges Schliffbild
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>624224000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430409737</b>
Durchmesser x Bohrung	125 x 22.23 mm
Körnung	P 120
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25