



Lamellenschleifteller 178 mm P 60, Zirkonkorund, Stahl, Edelstahl, gewölbte Ausführung

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Niedriger Lärmpegel
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s; Lamellenschleifteller in schräger Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Bestell-Nr.	62425800
EAN-Code	4007430430595
Durchmesser x Bohrung	178 x 22.23 mm
Körnung	P 60
Ausführung	schräg
Max. Drehzahl	8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10