



### Lamellenschleifteller 178 mm P 80, Zirkonkorund, Stahl, Edelstahl, gewölbte Ausführung

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Niedriger Lärmpegel
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s; Lamellenschleifteller in schräger Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestell-Nr. | 624259000     |
| EAN-Code    | 4007430430601 |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Durchmesser x Bohrung | 178 x 22.23 mm |
|-----------------------|----------------|

|         |      |
|---------|------|
| Körnung | P 80 |
|---------|------|

|            |        |
|------------|--------|
| Ausführung | schräg |
|------------|--------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Max. Drehzahl | 8500 /min |
|---------------|-----------|

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Verkaufseinheit / Verpackungseinheit | 1 / 10 |
|--------------------------------------|--------|