



Lamellenschleifteller 125 mm P 120, Zirkonkorund, Stahl, Edelstahl, gewölbte Ausführung

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff im gesamten Metallbereich, Edelstahl, Stahl, Gusseisen und Stahlblech
- Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Niedriger Lärmpegel
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Bestens geeignet für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s; Lamellenschleifteller in schräger Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Bestell-Nr.	624279000
EAN-Code	4007430085528
Durchmesser x Bohrung	125 x 22.23 mm
Körnung	P 120
Ausführung	schräg
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10