



### Lamellenschleifteller 115 mm P 80, Normalkorund, Stahl, NE-Metalle, gewölbte Ausführung

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff für Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe
- Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Niedriger Lärmpegel
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>624393000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430444066</b>
Durchmesser x Bohrung	115 x 22.23 mm
Körnung	P 80
Ausführung	schräg
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10