



Lamellenschleifteller 125 mm P 60, Normalkorund, Stahl, NE-Metalle, gewölbte Ausführung

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff für Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe
- Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Niedriger Lärmpegel
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Bestell-Nr.	62439600
EAN-Code	4007430444035
Durchmesser x Bohrung	125 x 22.23 mm
Körnung	P 60
Ausführung	schräg
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10