



Lamellenschleifteller 125 mm P 120, Normalkorund, Stahl, NE-Metalle, gewölbte Ausführung

- Geeignet für Grob- und Zwischenschliff für Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe
- Hoher Lamellenbelag auf Glasgewebeteller
- Gleichmäßig hohe Schleifleistung
- Kühler Schliff
- Niedriger Lärmpegel
- Gleichmäßiges Schliffbild; komfortables Schleifen mit nur sehr geringen Vibrationen
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
- Schräge Ausführung: Anstellwinkel 7-9°

Bestell-Nr.	624398000
EAN-Code	4007430444011
Durchmesser x Bohrung	125 x 22.23 mm
Körnung	P 120
Ausführung	schräg
Max. Drehzahl	13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 10