



HSS-R-Bohrer 13,5 x 160 mm, mit abgesetztem Schaft

- Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
- Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche schwarz
- Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Bestell-Nr.	625006000
EAN-Code	4007430100566
Durchmesser	13.5 mm
Gesamtlänge	160 mm
Arbeitslänge	108 mm
Schaft-Ø	10 mm
Verkaufseinheit	1