



## HSS-R-Bohrer 14,0 x 160 mm, mit abgesetztem Schaft

- Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
- Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche schwarz
- Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit.

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>625007000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430100573</b>
Durchmesser	14 mm
Gesamtlänge	160 mm
Arbeitslänge	108 mm
Schaft-Ø	10 mm
Verkaufseinheit	1