



## HSS-R-Bohrer 15,0 x 169 mm, mit abgesetztem Schaft

- Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
- Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche schwarz
- Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit.

<b>Bestell-Nr.</b>	<b>625009000</b>
<b>EAN-Code</b>	<b>4007430100597</b>
Durchmesser	15 mm
Gesamtlänge	169 mm
Arbeitslänge	114 mm
Schaft-Ø	10 mm
Verkaufseinheit	1