



HSS-R-Bohrer 17,0 x 184 mm, mit abgesetztem Schaft

- Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
- Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche schwarz
- Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Bestell-Nr.	625013000
EAN-Code	4007430100634
Durchmesser	17 mm
Gesamtlänge	184 mm
Arbeitslänge	125 mm
Schaft-Ø	13 mm
Verkaufseinheit	1