



## HSS-R-Bohrer 18,0 x 191 mm, mit abgesetztem Schaft

- Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
- Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche schwarz
- Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm<sup>2</sup> Zugfestigkeit.

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b> | <b>625015000</b>     |
| <b>EAN-Code</b>    | <b>4007430100658</b> |
| Durchmesser        | 18 mm                |
| Gesamtlänge        | 191 mm               |
| Arbeitslänge       | 130 mm               |
| Schaft-Ø           | 13 mm                |
| Verkaufseinheit    | 1                    |