



HSS-R-Bohrer 19,0 x 198 mm, mit abgesetztem Schaft

- Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
- Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche schwarz
- Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Bestell-Nr.	625017000
EAN-Code	4007430100672
Durchmesser	19 mm
Gesamtlänge	198 mm
Arbeitslänge	135 mm
Schaft-Ø	13 mm
Verkaufseinheit	1