



HSS-R-Bohrer 20,0 x 205 mm, mit abgesetztem Schaft

- Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
- Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
- Oberfläche schwarz
- Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Bestell-Nr.	625019000
EAN-Code	4007430100696
Durchmesser	20 mm
Gesamtlänge	205 mm
Arbeitslänge	140 mm
Schaft-Ø	13 mm
Verkaufseinheit	1